



## Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X16

Artikelnummer 51230.100.016

Merk -

UBB 952351512308

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276384

PKG. van 100 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diameter                    | M10                       |
| Lengte                      | 16 mm                     |
| Aandraaivoorziening         | Binnenzeskant             |
| Materiaalsoort              | Roestvaststaal            |
| Materiaalsoort<br>Technisch | A2                        |
| Draadrichting               | Rechts                    |
| Point                       | Tap                       |
| Draadsoort                  | Metrische<br>schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| BS   | 4168-4   |
| DIN  | 915      |
| NEN  | 2344     |
| ISO  | 4028     |
| NF   | E27-182  |
| ASME | B18.3.6M |

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M10 |
| dp(max.) | 7   |
| L (mm)   | 16  |
| P        | 1.5 |
| s        | 5   |
| t (min.) | 4   |

### Technische tekening



|                |     |
|----------------|-----|
| z lang (min.)  | 5   |
| z lang als L ≥ | 16  |
| z kort (min.)  | 2.5 |

FABORY