



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30

Artikelnummer 51230.100.030

Merk -

UBB 952351512639

UNSPSC 31161518

EAN 8715492276414

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2344
ISO	4028
BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	30
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening



z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY