

## Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X35



Artikel nummer	51230.100.035
Merk	-
UBB	500571476182
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114141
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M10
Lengte (L) (mm)	35
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad


### Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
ISO	4028

### Technische specificatie

$d_p$ (max.)	7
P	1.50
s	5
t (min.)	4
z lang (min.)	5
z lang als $L \geq$	16

### Technische tekening



z kort (min.) 2.5

**FABORY** *OF COURSE.*

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS