FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X35

Artikelnummer	51230.120.035
Merk	-
UBB	500571476919
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114226
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
ISO	4028
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	35
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technische tekening



z lang (min.)	6
z lang als L ≥	20
z kort (min.)	3

FABORY