



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X20

Artikelnummer 51230.160.020

Merk -

UBB 500571477586

UNSPSC 31161518

EAN 8715494114288

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
ASME	B18.3.6M
BS	4168-4
NEN	2344
NF	E27-182
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	20
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Technische tekening



z lang (min.)	8
z lang als L ≥	25
z kort (min.)	4

FABORY