



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X3

Artikelnummer	51240.016.003
Merk	-
UBB	500571323053
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139588
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	3 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NEN	2341
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
DIN	913
NF	E27-180
BS	4168-2

Technische specificatie

d-D	M1.6
dp(max.)	0.8
L (mm)	3
P	0.35
s	0.7

Technische tekening



t (min.) 0.7

FABORY