



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X2

Artikelnummer	51240.020.002
Merk	-
UBB	500571323137
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139595
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	2 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-180
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
DIN	913
ISO	4026

Technische specificatie

d-D	M2
dp(max.)	1
L (mm)	2
P	0.4
s	0.9

Technische tekening



t (min.) 0.8
FABORY