



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4

Artikel nummer	51240.020.004
Merk	-
UBB	951351996362
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276520
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M2
Lengte (L) (mm)	4
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.6M
BS	4168-2
DIN	913
ISO	4026
NF	E27-180

Technische specificatie

d_p (max.)	1
P	0.40
s	0,9
t (min.)	0.8

Technische tekening

