



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X8

Artikelnummer	51240.020.008
Merk	-
UBB	500571323210
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139601
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-180
ISO	4026
BS	4168-2
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M2
dp(max.)	1
L (mm)	8
P	0.4
s	0.9

Technische tekening



t (min.) 0.8
FABORY