FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X3

Artikelnummer	51240.030.003
Merk	-
UBB	951351996446
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276537
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	3 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
NEN	2341
BS	4168-2
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	3
P	0.5
s	1.5

Technische tekening



t (min.) 1.2

FABORY