



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X5

Artikelnummer	51240.040.005
Merk	-
UBB	952351244274
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276636
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
DIN	913
NEN	2341
ISO	4026

Technische specificatie

d-D	M4
dp(max.)	2.5
L (mm)	5
P	0.7
s	2

Technische tekening



t (min.) 1.5

FABORY