



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X30

Artikelnummer	51240.060.030
Merk	-
UBB	952351514874
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276865
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
ISO	4026
BS	4168-2
DIN	913
NEN	2341
NF	E27-180

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	30
P	1
s	3

Technische tekening



