FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X45

Artikelnummer	51240.060.045
Merk	-
UBB	500571324796
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139755
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	45 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-2
NEN	2341
NF	E27-180
ASME	B18.3.6M
ISO	4026
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	45
P	1
s	3

Technische tekening



t (min.) 2

FABORY