



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X70

Artikelnummer	51240.060.070
Merk	-
UBB	500571324952
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139779
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
NEN	2341
ISO	4026
DIN	913
NF	E27-180

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	70
P	1
s	3

Technische tekening



