



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X10

Artikelnummer	51240.080.010
Merk	-
UBB	952351244506
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276902
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
DIN	913
NF	E27-180
ISO	4026
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	10
P	1.25
s	4

Technische tekening



