



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X90

Artikelnummer	51240.120.090
Merk	-
UBB	500571326361
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136952
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-180
DIN	913
BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
ISO	4026
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	90
P	1.75
s	6

Technische tekening



t (min.) 4.8

FABORY