



## Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X16

Artikel nummer	51240.160.016
Merk	-
UBB	500571326445
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136969
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L) (mm)	16
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

BS	4168-2
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
DIN	913
NF	E27-180

### Technische specificatie

$d_p$ (max.)	12
P	2
s	8
t (min.)	6.4

### Technische tekening

