



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X80

Artikel nummer	51240.160.080
Merk	-
UBB	500571327195
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137034
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M16
Lengte (L) (mm)	80
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	913
ISO	4026
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
BS	4168-2

Technische specificatie

d_p (max.)	12
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Technische tekening

