



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X50

Artikelnummer	51240.200.050
Merk	-
UBB	500571327922
UNSPSC	31161518
EAN	8715494137119
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
DIN	913
BS	4168-2
ISO	4026
NEN	2341

Technische specificatie

d-D	M20
dp(max.)	15
L (mm)	50
P	2.5
s	10

Technische tekening



