

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4



Artikelnummer 51250.020.004

Merk -

UBB 500571401263

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144384

PKG. van 500 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M2
Lengte (L) (mm)	4
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaal­soort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaal­soort Technisch	A2
Draad­richting	Rechts
Draad­soort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	914
BS	4168-3
NF	E27-181
ASME	B18.3.6M
ISO	4027

Technische specificatie

P	0.40
s	0,9
t (min.)	0.8

Technische tekening

