



## Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X12

Artikelnummer 51250.025.012

Merk -

UBB 500571402097

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144469

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M2.5                   |
| Lengte                   | 12 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Point                    | Kegeldoorn             |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| DIN  | 914      |
| BS   | 4168-3   |
| ASME | B18.3.6M |
| NEN  | 2342     |
| ISO  | 4027     |
| NF   | E27-181  |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M2.5 |
| L (mm)   | 12   |
| P        | 0.45 |
| s        | 1.3  |
| t (min.) | 1.2  |

### Technische tekening

