



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X4

Artikelnummer 51250.040.004

Merk -

UBB 952351752219

UNSPSC 31161518

EAN 8715492277282

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	4 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-181
ISO	4027
DIN	914
NEN	2342
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3

Technische specificatie

d-D	M4
L (mm)	4
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

