



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X10

Artikelnummer 51250.040.010

Merk -

UBB 952351520558

UNSPSC 31161518

EAN 8715492277329

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

DIN	914
NEN	2342
ISO	4027
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3
NF	E27-181

Technische specificatie

d-D	M4
L (mm)	10
P	0.7
s	2
t (min.)	1.5

Technische tekening

