



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X14

Artikelnummer 51250.050.014

Merk -

UBB 500571402410

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144506

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	14 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
------	--

Standaarden

NEN	2342
ISO	4027
ASME	B18.3.6M
NF	E27-181
BS	4168-3
DIN	914

Technische specificatie

d-D	M5
L (mm)	14
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

