FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X18

Artikelnummer	51250.050.018
Merk	-
UBB	500571402584
UNSPSC	31161518
EAN	8715494144513
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	18 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

DIN	914
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3
NF	E27-181
ISO	4027
NEN	2342

Technische specificatie

d-D	M5
L (mm)	18
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

