



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X50

Artikelnummer 51250.050.050

Merk -

UBB 500571402824

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144544

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-181
BS	4168-3
ISO	4027
DIN	914
NEN	2342
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
L (mm)	50
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

