



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X5

Artikelnummer 51250.060.005

Merk -

UBB 500571402907

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144551

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	5 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ISO	4027
BS	4168-3
DIN	914
NF	E27-181
NEN	2342
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	5
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

