



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X10

Artikelnummer 51250.060.010

Merk -

UBB 952351379658

UNSPSC 31161518

EAN 8715492277480

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

DIN	914
BS	4168-3
NEN	2342
ASME	B18.3.6M
NF	E27-181
ISO	4027

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	10
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

