

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20



Artikel nummer 51250.060.020

Merk -

UBB 952351379815

UNSPSC 31161518

EAN 8715492277510

PKG. van 200 Alleen volledige
 verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	20
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E27-181
ISO	4027
DIN	914
BS	4168-3
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d_t (max.)	1.5
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

