

## Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X45



Artikel nummer 51250.060.045

Merk -

UBB 500571403327

UNSPSC 31161518

EAN 8715494144599

PKG. van 200 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	45
Remarks	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME	B18.3.6M
DIN	914
BS	4168-3
NF	E27-181
ISO	4027

### Technische specificatie

$d_t$ (max.)	1.5
P	1
s	3
t (min.)	2

### Technische tekening

