

## Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X8



Artikelnummer 51250.080.008

Merk -

UBB 952351245008

UNSPSC 31161518

EAN 8715492277541

PKG. van 200 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D) M8

Lengte (L) (mm) 8

Remarks Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Materiaal­soort Roestvaststaal (RVS)

Materiaal­soort A2

Technisch

Draad­richting Rechts

Draad­soort Metrische schroefdraad

### Standaarden

ASME B18.3.6M

BS 4168-3

ISO 4027

DIN 914

NF E27-181

### Technische specificatie

$d_t$  (max.) 2

P 1.25

s 4

t (min.) 3

### Technische tekening

