FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X60

Artikelnummer	51250.080.060
Merk	-
UBB	500571403996
UNSPSC	31161518
EAN	8715494144650
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

NF	E27-181
DIN	914
NEN	2342
BS	4168-3
ISO	4027
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M8
dt (max.)	2
L (mm)	60
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

