

## Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M4X8



Artikelnummer 51293.040.008

Merk -

UBB 951351824838

UNSPSC 31161505

EAN 8715492280701

PKG. van 200 Alleen volledige  
 verpakkingen

### Technische parameters

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Diameter (d-D)      | M4                      |
| Lengte (L) (mm)     | 8                       |
| Aandraaivoorziening | Zaaggleuf               |
| Materiaal­soort     | Roestvaststaal<br>(RVS) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Materiaal­soort<br>Technisch | A1/A2 |
|------------------------------|-------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Draad­richting | Rechts |
|----------------|--------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Draad­soort | Metrische<br>schroefdraad |
|-------------|---------------------------|

|      |  |
|------|--|
| Info | Afhankelijk van de<br>ver­krijg­baar­heid<br>kan i.p.v. A1 ook A2<br>ge­leverd worden. |
|------|--|

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 7434    |
| DIN | 553     |
| BS  | 4219    |
| NF  | E25-161 |

### Technische specificatie

|              |     |
|--------------|-----|
| $d_t$ (max.) | 0.4 |
|--------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| n | 0.6 |
|---|-----|

|   |      |
|---|------|
| P | 0.70 |
|---|------|

### Technische tekening

