FABORY



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M6X16

Artikelnummer	51293.060.016
Merk	-
UBB	951351826817
UNSPSC	31161505
EAN	8715492280893
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

NEN	1488
ISO	7434
BS	4219
DIN	553
NF	E25-161

Technische specificatie

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	16
n	1
P	1

Technische tekening

