



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X12

Artikelnummer 51293.080.012

Merk -

UBB 500571485589

UNSPSC 31161505

EAN 8715494104968

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

DIN	553
NEN	1488
ISO	7434
NF	E25-161
BS	4219

Technische specificatie

d-D	M8
dt (max.)	2
L (mm)	12
n	1.2
P	1.25

Technische tekening

