FABORY



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M8X50

Artikelnummer	51293.080.050
Merk	-
UBB	500571486165
UNSPSC	31161505
EAN	8715494105026
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

DIN	553
NEN	1488
NF	E25-161
BS	4219
ISO	7434

Technische specificatie

d-D	M8
dt (max.)	2
L (mm)	50
n	1.2
P	1.25

Technische tekening

