FABORY



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M10X16

Artikelnummer	51293.100.016
Merk	-
UBB	500571486322
UNSPSC	31161505
EAN	8715494100533
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

BS	4219
NEN	1488
ISO	7434
DIN	553
NF	E25-161

Technische specificatie

d-D	M10
dt (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.6
P	1.5

Technische tekening

