



Stelschroef met zaaggleuf en kegelpunt DIN 553 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 M10X25

Artikelnummer 51293.100.025

Merk -

UBB 500571486405

UNSPSC 31161505

EAN 8715494100540

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A1/A2
Draadrichting	Rechts
Point	Kegeldoorn
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 geleverd worden.

Standaarden

NEN	1488
NF	E25-161
BS	4219
DIN	553
ISO	7434

Technische specificatie

d-D	M10
dt (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.6
P	1.5

Technische tekening

