



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X3

Artikelnummer 51300.016.003

Merk -

UBB 500571329902

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115384

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	3 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	3
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

