



## Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X8

Artikelnummer 51300.016.008

Merk -

UBB 500571330223

UNSPSC 31161504

EAN 8715494115414

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Diameter                     | M1.6                      |
| Lengte                       | 8 mm                      |
| Klasse                       | 70                        |
| Aandraaivoorziening          | Phillips                  |
| Kopsoort                     | Verzonkenkop              |
| Materiaal soort              | Roestvaststaal            |
| Materiaal soort<br>Technisch | A2                        |
| Draadsoort                   | Metrische<br>schroefdraad |

### Standaarden

|     |            |
|-----|------------|
| NF  | ≈E25-119-1 |
| ISO | ≈7046-1    |
| DIN | 965        |

### Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| d-D                   | M1.6 |
| Thread length (min.)  | 15   |
| dk(max.)              | 3    |
| Voldraad als $L \leq$ | 16   |
| k (max.)              | 0.96 |
| L (mm)                | 8    |
| No. kruisgleuf        | 0    |
| P                     | 0.35 |

### Technische tekening

