



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X5

Artikelnummer 51300.020.005

Merk -

UBB 950353275015

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281036

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

