



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X6

Artikelnummer 51300.025.006

Merk -

UBB 950353275767

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281104

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(max.)	4.7
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	6
No. kruisgleuf	1
P	0.45

Technische tekening

