FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X4

Artikelnummer	51300.030.004
Merk	-
UBB	500571330892
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115476
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	4 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	4
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

