



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X8

Artikelnummer	51300.030.008
Merk	-
UBB	950353536630
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281197
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

