



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X20

Artikelnummer	51300.030.020
Merk	-
UBB	950353276674
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281241
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	5.6
Voldraad als $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

