



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X6

Artikelnummer 51300.040.006

Merk -

UBB 950353550318

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281296

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

