FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X18

Artikelnummer	51300.040.018
Merk	-
UBB	500571331213
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115513
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	18 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	18
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

