



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X35

Artikelnummer 51300.040.035

Merk -

UBB 951353580180

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281388

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	35
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

