



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X50

Artikelnummer 51300.040.050

Merk -

UBB 950353551068

UNSPSC 31161504

EAN 8715492281418

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
No. kruisgleuf	2
P	0.7

Technische tekening

