FABORY



Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X6

Artikelnummer	51300.050.006
Merk	-
UBB	500571331478
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115537
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	6
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

